



Principales

Gamme	KNX
Type de produit ou équipement	Câble

Complémentaires

Protocole de communication	USB
Interface physique	0
Longueur de câble	1 m
Type de connexion intégrée	1 USB type A 1 USB type C
Hauteur	1000 mm

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	0...45 °C
Altitude de fonctionnement	<= 2000 m
Humidité relative	0...93 %
Degré de protection (IP)	IP20

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui