



Principales

Nom de l'appareil	unité de délai MN
Type de produit ou équipement	Relais temporisé
Application	Contrôle
Compatibilité de gamme	ComPacT ComPacT NSX PowerPact PowerPact Multistandard ComPacT ComPacT NSX DC EasyPact EasyPact CVS ComPacT ComPacT NSXm
Type de déclencheur voltmétrique	Déclencheur d'ouverture MN à manque de tension
[Uc] tension circuit de commande	48 V CA 50/60 Hz

Complémentaires

Durée de l'impulsion	200 ms
Plage de temporisation	200 ms
Réglage du seuil en tension	0,35 à 0,7 x Un ouverture 0,85 x Un fermeture
Puissance au maintien	4,5 VA
Courant démarrage alimentation	200 VA
Mode d'installation	Montage externe
Temps de réponse	<= 200 ms

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.