




Principales

Temps de réponse max	45 ms avec ouverture pour Masterpact MTZ1
Gamme	MasterPact
Nom de l'appareil	MN
Type de produit ou équipement	Déclencheur à minimum de tension
Application	Sécurité
Compatibilité de gamme	Masterpact MasterPacT MTZ1 disjoncteur
Type de déclencheur voltométrique	Instantané

Complémentaires

Type de commande	Standard
Tension d'alimentation [Un]	200...250 V CA 50/60 Hz 200...250 V cc
Réglage du seuil en tension	0,35...0,7 Un ouverture 0,85 Un fermeture
Maintien de la consommation d'énergie	4,5 W
Mode de montage du disjoncteur	Extraire

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.