



Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT G conduit
Type de plastron	Découpe
Produit installé	ComPacT : fixe INV400 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe NSX400 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : fixe NSX400 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : fixe INV400 - contrôle : par maneton - vertical installation
Description des pôles	1 x4P: platine de montage support: INV400 vertical installation 1 x4P: platine de montage support: NSX400 vertical installation
Position de montage	Superposé

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Gaine d'armoire - largeur 300 mm Gaine de coffret - largeur 300 mm
Nombre de modules verticaux (50 mm)	15
Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASTA
Finition de la surface	Mat Texturé
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Hauteur	750 mm
Largeur	300 mm
Poids du produit	1,36 kg
Quantité du lot	Lot de 1
Unité fonctionnelle	300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPacT INV400 fixe par maneton vertical 4P 1 direct 300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPacT INV400 fixe par maneton vertical 4P 1 direct 300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPacT INV400 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPacT INV400 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPacT NSX400 sans fixe par maneton vertical 4P 1 direct 300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPacT NSX400 sans fixe par maneton vertical 4P 1 direct 300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPacT NSX400 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct 16 300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPacT NSX400 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct 16

Environnement

Degré de protection (IP)	IP30
--------------------------	------

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes