



Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Porte
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT P unité fonctionnelle
Équipement fournis	Porte Poignée Serrure à clé (clé 405) Charnière Autre verrouillage et insert à commander séparément
Installation du coffret	Posé au sol
Type de porte	Découpe
Degré de protection IP	IP30

Complémentaires

Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm
Sens d'ouverture de la porte	Gauche
Nombre de verrous	2
Angle d'ouverture de porte	120 °
Nombre de modules verticaux (50 mm)	36
Matière du coffret	Feuille d'acier traité
Quantité du lot	Lot de 1
Hauteur	2000 mm
Largeur	650 mm
Profondeur	35 mm
Poids du produit	17,36 kg
Finition de la surface	Texturé Mat
Couleur	Blanc (RAL 9003)

Environnement

Tenue aux chocs IK	IK08 conforming to EN/CEI 62262
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises