



Principales

Gamme	Linergy
Gamme de produit	Linergy
Type de produit ou équipement	Bloc d'alimentation électrique universel
Nom du produit	Linergy BW
Nom du produit	PrismaSeT (PrismaSeT G) boîtier PrismaSeT (PrismaSeT P) boîtier Linergy (Linergy BW) jeu de barres
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de distribution de courant
Normes	CEI 61439-1, coffret intérieur CEI 61439-2, coffret intérieur
Certifications du produit	ASTA

Complémentaires

Raccordement appareil-armoire	Linergy BW jeu de barres
Description des pôles	3P 4P
Description d'installation	Gaine d'armoire - largeur 300 mm Gaine de coffret - largeur 300 mm Cellule - largeur 650 mm Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm
Produit installé	ComPacT: fixe NSX400 sans protection différentielle - contrôle : par maneton vertical installation ComPacT: fixe NSX400 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation ComPacT: fixe NSX400 avec protection différentielle - contrôle : par maneton vertical installation EasyPact: fixe CVS400 sans protection différentielle - contrôle : par maneton vertical installation EasyPact: fixe CVS630 sans protection différentielle - contrôle : par maneton vertical installation EasyPact: fixe CVS400 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation EasyPact: fixe CVS630 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation EasyPact: fixe CVS400 avec protection différentielle - contrôle : par maneton vertical installation EasyPact: fixe CVS630 avec protection différentielle - contrôle : par maneton vertical installation ComPacT: fixe NSX630 sans protection différentielle - contrôle : par maneton vertical installation ComPacT: fixe NSX630 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation ComPacT: fixe NSX630 avec protection différentielle - contrôle : par maneton vertical installation ComPacT: fixe NSX400 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation ComPacT: fixe NSX630 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation ComPacT: fixe INS320 à 400 - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation ComPacT: fixe INS500...630 - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation ComPacT: fixe INV320 à 400 - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation ComPacT: fixe INV500...630 - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation EasyPact: fixe CVS400 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation EasyPact: fixe CVS630 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation
[Ie] courant assigné d'emploi	630 A
Poids du produit	1 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	12,5 cm
Largeur de l'emballage 1	19,0 cm
Longueur de l'emballage 1	24,5 cm
Poids de l'emballage 1	930,0 g
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	90
Hauteur de l'emballage 2	76,0 cm
Largeur de l'emballage 2	80,0 cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
Poids de l'emballage 2	111,0 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------