



Principales

Gamme	Linergy
Gamme de produit	Linergy
Type de produit ou équipement	Raccordement monobloc
Nom du produit	Linergy BW
Nom du produit	PrismaSeT (PrismaSeT G) boîtier PrismaSeT (PrismaSeT P) boîtier Linergy (Linergy BW) jeu de barres
Normes	CEI 61439-1, coffret intérieur CEI 61439-2, coffret intérieur
Certifications du produit	ASTA

Complémentaires

Raccordement appareil-armoire	Linergy BW jeu de barres
Description des pôles	4P
Description d'installation	Gaine d'armoire - largeur 300 mm Gaine de coffret - largeur 300 mm Cellule - largeur 650 mm Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Coffret Pack - largeur 550 mm
Produit installé	ComPacT: INS160 Multi 9: NG125 ComPacT: NG160 Multi 9: C120 Acti 9: iC120
[Ie] courant assigné d'emploi	160 A
Matière	Cuivre Plastique
Couleur	Cuivre Noir (RAL 9005)
Longueur	440 mm
Poids du produit	1 kg
Quantité du lot	Lot de 1

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,4 cm
Largeur de l'emballage 1	8,0 cm
Longueur de l'emballage 1	42,7 cm
Poids de l'emballage 1	957,0 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	15
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	40,0 cm
Longueur de l'emballage 2	60,0 cm
Poids de l'emballage 2	14,996 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	60

Hauteur de l'emballage 3	43,0 cm
Largeur de l'emballage 3	80,0 cm
Longueur de l'emballage 3	120,0 cm
Poids de l'emballage 3	71,5 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------