



Principales

Gamme	Linergy
Gamme de produit	Linergy
Type de produit ou équipement	Jeu de barres
Nom du produit	Linergy BS
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT G) boîtier PrismaSeT (PrismaSeT P) boîtier
Description du jeu de barre	Barre plate
Quantité du lot	Lot de 4

Complémentaires

Direction de l'installation	Vertical, position de fonctionnement : arrière
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Gaine d'armoire - largeur 300 mm Gaine de coffret - largeur 300 mm
[Ie] courant assigné d'emploi	160 A à 35 °C
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	10 kA (1s) pour 3 supports
[Ipk] courant assigné de crête admissible	30 kA
Section du jeu de barre	15 x 5 mm
Longueur	1400 mm
Largeur	15 mm
Profondeur	5 mm
Poids du produit	3,74 kg
Couleur	Naturel
Type de connexion avec le jeu de barres	Trou fileté
Pas de raccordement	Raccordement tous les 25 mm

Environnement

Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASTA

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,0 cm
Largeur de l'emballage 1	17,0 cm
Longueur de l'emballage 1	154,0 cm
Poids de l'emballage 1	3,679 kg
Type d'emballage 2	P2M
Nb produits dans l'emballage 2	56
Hauteur de l'emballage 2	29,0 cm
Largeur de l'emballage 2	120,0 cm

Longueur de l'emballage 2	200,0 cm
Poids de l'emballage 2	226,0 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------