



Principales

| | |
|--|--|
| Gamme | PrismaSeT |
| Gamme de produit | PrismaSeT G PrismaSeT P |
| Type de produit ou équipement | Goulotte |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoires de goulotte |
| Type d'accessoires / pièces séparées | Conduit de câble |
| Compatibilité de gamme | PrismaSeT (PrismaSeT P) porte PrismaSeT (PrismaSeT G) porte |

Complémentaires

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Description d'installation | Cellule Coffret Armoire |
| Mode d'installation | Adhésif |
| Support de montage | porte |
| Quantité du lot | Lot de 30 |
| Longueur | 2000 mm |
| Hauteur | 30 mm |
| Largeur | 30 mm |
| Poids du produit | 0,52 kg |
| Matière | Plastique |
| Couleur | Blanc (RAL 9001) |

Emballage

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 3,0 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 3,0 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 200,0 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 518,0 g |
| Type d'emballage 2 | CAR |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 30 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 18,0 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 18,5 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 202,0 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 16,768 kg |
| Type d'emballage 3 | PAL |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 360 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 48,0 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 120,0 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 202,0 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 217,0 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|