



Principales

Gamme	Linergy
Gamme de produit	Linergy
Type de produit ou équipement	Barre plate de conducteur PE
Nom du produit	Linergy TB
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT P boîtier
Quantité du lot	Lot de 1

Complémentaires

Direction de l'installation	Horizontal Vertical
Description d'installation	Cellule
[Ie] courant assigné d'emploi	600 A
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	40 kA (1s) pour 3 supports (vertical position) 40 kA (1s) (horizontal position)
Section du jeu de barre	50 x 5 mm
Longueur	1675 mm
Largeur	50 mm
Profondeur	5 mm
Poids net	3,64 kg
Couleur	Naturel
Type de connexion avec le jeu de barres	Trou taraudé Ø 10 mm

Environnement

Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Certifications du produit	ASTA

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes
