



Principales

Gamme	Linery
Gamme de produit	Linery
Type de produit ou équipement	Profilé jeu de barres
Nom du produit	Linery LGYE
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT P boîtier
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire pour jeu de barres
Description du jeu de barre	Linery
Quantité du lot	Lot de 1

Complémentaires

Direction de l'installation	Horizontal, position de fonctionnement : supérieur Horizontal, position de fonctionnement : fond
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm Cellule - largeur 650 + 150 mm Gaine cellule - largeur 300 mm Gaine cellule - largeur 400 mm
[U] tension assignée d'isolement	1000 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	12 kV (niveau de pollution : 3)
[Ie] courant assigné d'emploi	1600 A
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	85 kA (1s) pour 3 supports (horizontal position) 50 kA (1s) pour 2 supports (horizontal position)
Courant admissible	1650 A à 35 °C : <= IP31 1480 A à 35 °C : > IP31
Longueur	2000 mm
Hauteur	150 mm
Largeur	60 mm
Profondeur	23 mm
Poids du produit	5,16 kg
Couleur	Naturel
Type de connexion avec le jeu de barres	Simple fente en T
Pas de raccordement	Position de raccordement libre

Environnement

Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Certifications du produit	ASTA

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui

Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes