



### Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Barre souple isolée
Nom du produit	PrismaSeT (PrismaSeT G) boîtier PrismaSeT (PrismaSeT P) boîtier PrismaSeT (Prisma iPM L) boîtier PrismaSeT (Prisma iPM M) boîtier Linergy (Linergy FM) alimentation de l'appareil
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de distribution de courant
Normes	CEI 61439-2, coffret intérieur CEI 61439-1, coffret intérieur
Certifications du produit	ASTA

### Complémentaires

Raccordement appareil-armoire	Linergy FM répartiteur
Description d'installation	Cellule Armoire Coffret
Produit installé	ComPacT: NSX160 ComPacT: NSX250 ComPacT: INS250 ComPacT: INV250 EasyPact: CVS160...250 Linergy FM 200 A
[Ie] courant assigné d'emploi	250 A
Section du jeu de barre	20 x 3 mm
Longueur	1800 mm
Poids du produit	1,68 kg
Quantité du lot	Lot de 1

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,000 cm
Largeur de l'emballage 1	11,500 cm
Longueur de l'emballage 1	193,000 cm
Poids de l'emballage 1	1,680 kg
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	130
Hauteur de l'emballage 2	34,000 cm
Largeur de l'emballage 2	120,000 cm
Longueur de l'emballage 2	200,000 cm
Poids de l'emballage 2	218,400 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------