



### Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G
Type de produit ou équipement	Boîtier
Application	Distribution électrique basse tension
Type de coffret	Boîtier modulaire pré-monté Armoire métallique Armoire intérieure
Description du coffret/ armoire	Coffret - largeur 555 mm
Équipement fournis	1 xcoffret 1 xkit de mise à la terre 4 xplaque avant 4 xrail modulaire
Informations complémentaires	Peut être juxtaposé ou mis l'un sur l'autre
Type de plaque frontale	Modulaire
Nombre de modules verticaux (50 mm)	12
Nombre de rangées horizontales	4
Nombre de modules de 18 mm par rangée	24
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2 CEI 62208
Certifications du produit	ASTA[RETURN]EAC

### Complémentaires

[Ui] tension assignée d'isolement	750 V sur JdB principaux arrière conforme à CEI 61439-2
Fréquence du réseau	50/60 Hz
In courant assigné d'emploi	160 A à 40 °C conforme à CEI 61439-2
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	25 kA 1s se conformer à CEI 61439-1
[Ipk] courant assigné de crête admissible	53 kA se conformer à CEI 61439-1
Classe d'isolation électrique	Classe I
Matière	Feuille d'acier traité
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Texturé Mat
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Largeur	555 mm
Hauteur	780 mm
Profondeur	157 mm
Poids du produit	12,84 kg
Quantité du lot	Lot de 1

## Environnement

Degré de protection IP	IP30 avec plastron IP40 avec porte IP41 avec porte et auvent IP43 avec porte, auvent et joint IP43
Tenue aux chocs IK	IK07 avec plastron IK08 avec porte transparente IK10 avec porte pleine

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
REACH free of SVHC	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Toxic heavy metal free	Oui
Mercury free	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
RoHS exemption information	<a href="#">Oui</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Sans PVC	Oui