



Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G
Type de produit ou équipement	Porte
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT G boîtier
Équipement fournis	Porte Poignée Serrure à clé (clé 405) Autre verrouillage et insert à commander séparément 2 charnière
Installation du coffret	Aligné avec le kit En saillie
Type de porte	Transparent
Degré de protection IP	IP30

Complémentaires

Description d'installation	Coffret Pack - largeur 555 mm
Sens d'ouverture de la porte	Réversible
Nombre de verrous	1
Angle d'ouverture de porte	130 °
Nombre de modules de 18 mm par rangée	24
Nombre total de modules de 18 mm	96
Nombre de modules verticaux (50 mm)	15
Nombre de rangées horizontales	4
Matière du coffret	Poignée: polyamide Verre Plaque de finition: feuille d'acier traité
Quantité du lot	Lot de 1
Hauteur	780 mm
Largeur	550 mm
Profondeur	22 mm
Poids du produit	4,96 kg
Matière	Verre
Finition de la surface	Texturé Mat
Couleur	Blanc (RAL 9003)

Environnement

Tenue aux chocs IK	IK08 conforme à EN/CEI 62262
Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Mercury free	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
RoHS exemption information	Oui
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises