



Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G
Type de produit ou équipement	Porte
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT G boîtier
Équipement fournis	Porte Poignée Serrure à clé (clé 405) Autre verrouillage et insert à commander séparément 2 charnière
Type de porte	Transparent
Degré de protection IP	IP55

Complémentaires

Description d'installation	Coffret - largeur 600 mm Coffret d'extension - largeur 600 mm
Sens d'ouverture de la porte	Réversible
Nombre de verrous	3
Angle d'ouverture de porte	180 °
Nombre de modules verticaux (50 mm)	19
Matière du coffret	Verre Feuille d'acier traité
Quantité du lot	Lot de 1
Hauteur	1050 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	26 mm
Poids du produit	15,76 kg
Matière	Verre
Finition de la surface	Mat Texturé
Couleur	Blanc (RAL 9003)

Environnement

Tenue aux chocs IK	IK10 conforming to EN/CEI 62262
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises