



Principales

Gamme	PrismaSeT
Type de produit ou équipement	Porte
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'enveloppe
Compatibilité de gamme	PrismaSeT S

Complémentaires

Installation du coffret	En saillie
Numéro de clé	Nombre à indiquer
Type de porte	Transparent
Destination du produit	Enveloppe
Nombre de rangées horizontales	8
Pas de 9 mm	48
Nombre de modules de 18 mm par rangée	24
Nombre total de modules de 18 mm	192,0
Poids du produit	10,800 kg
Matière du coffret	Verre
Largeur	568 mm
Hauteur	1396 mm
Profondeur	48,4 mm
Couleur	Incolore
Segment de marché	Résidentiel Petits bâtiments

Environnement

Degré de protection IP	IP41
Tenue aux chocs IK	IK08
Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes