



Principales

Gamme	PrismaSeT
Type de produit ou équipement	Porte
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'enveloppe
Compatibilité de gamme	PrismaSeT XS

Complémentaires

Installation du coffret	Encastré En saillie
Numéro de clé	Nombre à indiquer
Type de porte	Pleine
Sens d'ouverture de la porte	Droit ou gauche
Nombre de rangées horizontales	1
Pas de 9 mm	48,0
Nombre de modules de 18 mm par rangée	24
Nombre total de modules de 18 mm	24,0
Poids du produit	2,960 kg
Matière du coffret	Acier
Largeur	550 mm
Hauteur	300 mm
Profondeur	20 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Segment de marché	Résidentiel Petits bâtiments

Environnement

Degré de protection IP	IP40
Tenue aux chocs IK	IK09
Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes