



Principales

Gamme	PrismaSeT
Type de produit ou équipement	Kit bornier
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de connexion
Compatibilité de gamme	PrismaSeT XS PrismaSeT S
Équipement fournis	5 x bornier 1 x support de bloc terminal
Type de coffret	Coffret 24 modules)

Complémentaires

Installation du coffret	En saillie Encastré
Courant nominal (In)	125 A
[Ui] tension d'isolement	400 V
Nombre de pôles	4
Nombre de borniers	2 neutre (vis) avec 7 départs 3 phase (vis) avec 7 départs
Départs du bornier répartiteur	1 x 35 mm ² pour neutre 6 x 16 mm ² pour neutre 1 x 35 mm ² pour phase 6 x 16 mm ² pour phase
Largeur	534 mm
Hauteur	20 mm
Profondeur	10 mm
Poids du produit	220 g

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C
--	-------------

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes
Minimum percentage of recycled plastic content	69