



Principales

Gamme	PrismaSeT
Nom du produit	XS
Type de produit ou équipement	Boîtier
Type d'extensibilité	Coffret de répartition
Installation du coffret	En saillie

Complémentaires

Largeur	Total: 550 mm
Hauteur	Total: 300 mm
Profondeur	Total : 148 mm
Profondeur interne	135 mm
Nombre de modules de 18 mm par rangée	24
Nombre de rangées horizontales	1
Nombre total de modules de 18 mm	24
Pas de 9 mm	48
Classe d'isolation électrique	Classe II
Équipement fournis	1 étiquette d'identification 1 protection d'étiquette 1 bornier 1 bande d'obturateur 1 porte à commander séparément 1 rail Din 1 matériel de fixation de câble 1 plaque arrière
Type de plastron	Modulaire
Type de rail	DIN symétrique
Type de châssis plein	Sans châssis plein
Pièces amovibles	DIN rail
Puissance dissipée en W	46 W
[In] courant assigné d'emploi	125 A
[Ui] tension assignée d'isolement	400 V
Entrée de câble	Câble ou tube Plaques découpées Jonction Plaques amovibles
Nombre de borniers	1 terre avec 14 départs
Départs du bornier répartiteur	3 x 25 mm ² + 11 x 4 mm ² pour terre
Mode de raccordement	Connexion à vis (terre) , 3 x6...25 mm ² Push-in (terre) , 11 x1,5...4 mm ² (souple) Push-in (terre) , 11 x6 mm ² (rigide ou semi-rigide)
Matière du coffret	Partie arrière :métal Habillage :techno plastique Plaque avant :techno plastique
Poids du produit	5,150 kg

Couleur	Habillage: blanc (RAL 9003) Plaque avant: blanc (RAL 9003)
Segment de marché	Résidentiel Petits bâtiments

Environnement

Tenue au feu	Habillage : 750 °C se conformer à CEI 60695-2-11 Plaque avant : 750 °C se conformer à CEI 60695-2-11
Degré de protection IP	IP30 sans porte IP40 avec porte
Tenue aux chocs IK	IK08 sans porte IK09 avec porte
Catégorie de surtension	II
Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C
Normes	CEI 60670-1 CEI 60670-24 CEI 61439-1 CEI 61439-3
Labels qualité	IMQ

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises