



### Principales

Gamme	PrismaSeT
Type de produit ou équipement	Bloc de commande
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT XS

### Complémentaires

Courant nominal (In)	90 A
Installation du coffret	En saillie
Type de coffret	Coffret 24,0 modules)
Nombre de rangées horizontales	2,0
Pas de 9 mm	48,0
Nombre de modules de 18 mm par rangée	12,0
Nombre total de modules de 18 mm	24,0
Classe d'isolation électrique	Classe II
Matière du coffret	Techno plastique
Poids du produit	1,100 kg
Quantité du lot	Lot de 1
Largeur	535 mm
Hauteur	310 mm
Profondeur	70 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)

### Environnement

Certifications du produit	ERDF CPT M&S SPE 13006A
Tenue au feu	Face avant : 750 °C
Degré de protection IP	IP30
Tenue aux chocs IK	IK08
Température ambiante de fonctionnement	-15...60 °C

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>

Information sur les exemptions RoHS	 <a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	 <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes