



### Principales

Gamme de produit	Multi 9
Type de produit ou équipement	Déclencheur à minimum de tension
Nom de l'appareil	MNs
[Uc] tension circuit de commande	220...240 V CA 50/60 Hz
Type de commande	En différé
Pas de 9 mm	2

### Complémentaires

Compatibilité de gamme	Multi 9 Multi 9 C60 C60BP Multi 9 Multi 9 C60 C60BPR Multi 9 Multi 9 C60 C60SP Multi 9 Multi 9 GFP GFP Multi 9 Multi 9 C60H-DC C60H-DC
Indication de tension	Indicateur d'action
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres	Haut : OUI
Hauteur	82,5 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	68 mm
Poids du produit	0,066 kg
Mode de raccordement	Borne de serrage (bas) - 1 câble(s) 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 14) - rigide Borne de serrage (bas) - 2 câble(s) 1,5 mm <sup>2</sup> (AWG 16) - rigide
Longueur de dénudage des fils	9 mm for bas connection
Couple de serrage	1 N.m bas

### Environnement

Normes	EN/CEI 60947-1 EN 60947-2 UL 489 UL 1077 C22.2 No. 5 GB/T 14048.5
Certifications du produit	PCT[RETURN]UR[RETURN]UL
Degré de pollution	3
Température ambiante de fonctionnement	-25...50 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>

Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.