



Présentation

Présentation	Le Micro Data Center prémonté comprend : rack avec emballage résistant aux chocs, deux UPS, deux unités de distribution d'alimentation pour rack commuté, NetBotz 250 avec poignées d'accès au rack, une sonde de température/humidité, des panneaux d'obturation et une ouverture à brosse.
Lead time	Généralement disponible en stock

Principales

Type de produit ou équipement	Micro data center
-------------------------------	-------------------

Physique

Hauteur	119,9 cm
Largeur	60 cm
Profondeur	107 cm
Nombre d'unité de rack	24U
Poids du produit	179,17 kg
Mode d'installation	Non montable en rack
Profondeur de montage minimale	19,1 cm
Montage préconisé	No preference
Profondeur de montage maximale	91,49 cm
Poids max transport CTO	566,99 kg
Baying inclus	No
Charge permanente admissible	1020,58 Kg dynamique 1360,78 kg statique
Marquage	Calibre 14 rail de montage EIA Calibre 16 porte avant Calibre 16 poste Calibre 18 porte arrière Calibre 18 toit Calibre 18 panneaux latéraux

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui