



Principales

Gamme	Unica
Application	Montage
Type de produit ou équipement	Boîte de montage
Design	Unica (esthétique standard)
Nombre de modules	3 modules
Mode de fixation	Clipsable

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Entrée de câble	10 prédécoupes
Conditions d'utilisation	Italien
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène): boîtier
Normes	DIN 49073
Profondeur	48 mm
Largeur	106 mm
Hauteur	74 mm
Poids du produit	29,3 kg

Environnement

Tenue aux chocs (IK)	IK01
Degré de protection (IP)	IP20
Caractéristique d'environnement	Pétrole Acétone Résistant aux UV Décolorant Liquide de nettoyage pour vitres Savon liquide Huile Alcool

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.