



Principales

Gamme	Unica
Application	Montage
Type de produit ou équipement	Boîte de montage
Design	Unica (esthétique standard)
Nombre de modules	4 modules
Mode de fixation	Clipsable

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Entrée de câble	10 prédécoupes
Conditions d'utilisation	Italien
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène): boîtier
Normes	DIN 49073
Profondeur	48 mm
Largeur	131 mm
Hauteur	74 mm
Poids du produit	34,9 kg

Environnement

Tenue aux chocs (IK)	IK01
Degré de protection (IP)	IP20
Caractéristique d'environnement	Alcool Savon liquide Huile Décolorant Acétone Résistant aux UV Pétrole Liquide de nettoyage pour vitres

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises