



### Principales

Gamme	ARGUS
Type de produit ou équipement	Détecteur de mouvement
Nuance de la couleur	Blanc polaire

### Complémentaires

Application	Éclairage
Montage de l'appareil	Montage plafond
Type de capteur	Détecteur infrarouge
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Type de protection	Fusible externe
Réglage de l'intensité lumineuse	2...1000 lx
Hauteur de montage	2,5 m
Quantité du lot	Lot de 1
Hauteur	121 mm
Largeur	121 mm
Profondeur	65 mm
Température ambiante de fonctionnement	-20...50 °C
Degré de protection (IP)	IP54

### Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.