



Principales

Marque du produit	Schneider Electric
Gamme	Merten
Nom du produit	Mécanismes Merten
Type de produit ou équipement	Relais
Présentation du produit	Mécanisme avec support de fixation
Type de technologie	Électronique

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Type de commande	Radio et bouton Détecteur de mouvement
Mode de fixation	Par vis et griffes
Tension assignée de service (Us)	230 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Courant commuté maximum	4,3 A
Capacité de commutation en W	0...1000
Type de charge	Inductive Résistive Capacitif

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.