



Principales

Gamme de produit	SpaceLogic KNX
Type de produit ou équipement	Actionneur de commutation
Mode opératoire	Système bus KNX
Type de bus	KNX
Nombre de contacts	1
Entrée nominale	Tension d'entrée (TBTS): 3 x binaire
Courant commuté	16 AX

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Tension assignée de service (Us)	230 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Courant nominal (In)	16 A
Type de charge	Lampes à incandescence: <= 2500 W, 230 V CA Lampes halogènes: <= 2200 W, 230 V CA Lampe halogène basse tension avec transformateur électronique: <= 1000 W Lampe halogène basse tension avec transformateur ferro magnétique: <= 1000 VA Capacitif: , 10 A, 105 μF, 230 V CA Charge résistive: 2500 W
Largeur	48 mm
Profondeur	50 mm
Hauteur	28 mm
Longueur de câble max	10 m pour entrée

Environnement

Degré de protection (IP)	IP20
Température ambiante de fonctionnement	-5...45 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie