MTN6003-0012

SpaceLogic KNX - actionneur encastré - Data Secure - Commutation/ volet - 2S/3E

Principales

•	
Gamme de produit	SpaceLogic KNX
Type de produit ou équipement	Actionneur mixte, commutation et volet/store
Mode opératoire	Système bus KNX
Type de bus	KNX
Entrée nominale	Tension d'entrée (TBTS): 3 x binaire

Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi 230 V CA 50/60 Hz Courant nominal (In) 16 A Nombre de sorties 2 Type de charge Moteur: , 230 V CA Lampe à incandescence: <= 2500 W, 230 V CA	
Nombre de sorties 2 Type de charge Moteur: , 230 V CA	
Type de charge Moteur: , 230 V CA	
,	
Lampe a intantescence. <= 2500 W, 230 V CA Lampe halogène haute tension: <= 2500 W, 230 V CA Lampe à LED: <= 400 W, 230 V CA Capacitif: , 16 A, 140 μF, 230 V CA Charge résistive: 2500 W	
Longueur de câble max 10 m pour entrée	
Largeur 48 mm	
Hauteur 28 mm	
Profondeur 50 mm	

Environnement

Degré de protection (IP)	IP20
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-545 °C

Durabilité de l'offre

Emballage sans plastique	Non	
Emballage avec carton recyclé	Non	
Règlementation REACh	☑ Déclaration REACh	
REACh sans SVHC	Oui	
Directive UE RoHS	Conforme Déclaration RoHS UE	
Sans métaux lourds toxiques	Oui	
Sans mercure	Oui	
Informations d'exemption RoHS	₽ Oui	
Règlement RoHS chinois	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine	
Communication environnementale	Profil Environnemental Du Produit	
Profil Économie Circulaire	☑ Informations De Fin De Vie	
Reprise	No	