



Principales

Gamme de produit	SpaceLogic KNX
Type de produit ou équipement	Actionneur mixte, commutation et volet/store
Mode opératoire	Système bus KNX
Type de bus	KNX
Entrée nominale	Tension d'entrée (TBTS): 3 x binaire

Complémentaires

Support de montage	Encastré
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50/60 Hz
Courant nominal (In)	16 A
Nombre de sorties	2
Type de charge	Moteur: , 230 V CA Lampe à incandescence: <= 2500 W, 230 V CA Lampe halogène haute tension: <= 2500 W, 230 V CA Lampe à LED: <= 400 W, 230 V CA Capacitif: , 16 A, 140 µF, 230 V CA Charge résistive: 2500 W
Longueur de câble max	10 m pour entrée
Largeur	48 mm
Hauteur	28 mm
Profondeur	50 mm

Environnement

Degré de protection (IP)	IP20
Température ambiante de fonctionnement	-5...45 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,2 cm
Largeur de l'emballage 1	7,5 cm
Longueur de l'emballage 1	7,5 cm
Poids de l'emballage 1	121,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	60
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	7,754 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------