



Principales

Gamme de produit	SpaceLogic KNX
Type de produit ou équipement	Actionneur de réglage de l'intensité
Mode opératoire	Système bus KNX
Type de bus	KNX

Complémentaires

Support de montage	Encastré
Tension assignée de service (Us)	230 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Consommation électrique	5...18 mA pour bus
Type d'entrée	3 x binaire CA
Nombre de sorties	1
Type de charge	Lampes à incandescence: 20...230 W à 230 V CA Lampe halogène haute tension: 20...210 W à 230 V CA Lampes halogène TBT: 20...210 W à 230 V CA (transformateur inductif) Lampes halogène TBT: 20...210 W à 230 V CA (transformateur capacitif) Lampe à LED: 1...200 W à 230 V CA (coupure de phase) Lampe à LED: 1...32 W à 230 V CA (coupure de phase)
Longueur de câble max	10 m pour entrée
Largeur	48 mm
Hauteur	50 mm
Profondeur	28 mm

Environnement

Degré de protection (IP)	IP20
Température ambiante de fonctionnement	-5...45 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie