



### Principales

Gamme de produit	KNX
Type de produit ou équipement	Écran tactile
Destination du produit	Système de bus KNX
Présentation du produit	Produit complet
Fonctions disponibles	Fonction tactile
Type du processeur	ARM Cortex-A35 quad core
Nuance de la couleur	Noir peint

### Complémentaires

Type de connecteur	-
Montage de l'appareil	Mural
[Ue] tension assignée d'emploi	24 V CC
Puissance consommée maximale en W	5,8 W fonctionnement 2,2 W stand by
Type d'afficheur	Écran LCD TFT
Résolution de l'afficheur	1024 x 600 pixels
Couleur d'affichage	16 millions de couleurs
Taille de l'affichage	7 pouces
Type de mémoire	8 GB flash 2048 MB RAM
Position de montage	Vertical Horizontal
Matière	Plastique
Type de réseau de communication	Wi-Fi
Hauteur	196,65 mm
Profondeur	23,91 mm
Largeur	132,76 mm

### Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-10...55 °C
Degré de protection (IP)	IP30

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes