



Principales

Gamme de produit	SpaceLogic KNX
Type de produit ou équipement	Alimentation puissance
Type de bus	KNX
Topologie	TP256
Équipement inclus	Self réseau
Couleur	Blanc

Complémentaires

Nombre total de modules de 18 mm	4
Support de montage	Rail DIN
Tension nominale	180...264 V CA 50...60 Hz
Puissance consommée maximale en W	2,9 W
Courant de court-circuit maximal	1,5 A
Courant maximum des sorties	640 mA
Tension de sortie	30 V CC
Type d'alimentation	SELV
Indication de tension	DEL
Mode de raccordement	0,5 à 4 mm ² borne à vis pour rigide câble 0,5 à 4 mm ² borne à vis pour multibrins câble 0,5 à 2,5 mm ² borne à vis pour brin avec manchon câble
Hauteur	90 mm
Largeur	72 mm
Profondeur	65 mm

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-5...45 °C
Température ambiante de stockage	-25...70 °C
Humidité relative	93 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	2000 m
Règlement Européen	89/336/CEE - compatibilité électromagnétique

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	 Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
