



Principales

Gamme de produit	Actassi
Type de produit ou équipement	Plaque de ventilateur 19"
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Gestion thermique
Application	Ventilation
Équipement inclus	Obturbateur Interrupteur LED Sans câble
Couleur	Gris clair (RAL 7035)
Débit d'air	152 M3/H 90 ft3/h

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Actassi KDB
Composition de l'appareil	2 ventilateur
Fonctions disponibles	Thermostat
Matière	Tôle d'acier peint
Emplacement de montage	Partie inférieure de l'enveloppe Avant de l'enveloppe Haut du boîtier
Mode de fixation	Écrou à cage : M6
Raccordement électrique	Câbles bornier
Hauteur	132 mm
Largeur	486 mm
Profondeur	52 mm
Poids du produit	2,5 kg

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	0...55 °C
Pression acoustique	42 dB

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.