



Principales

Gamme	Spacial
Type de produit ou équipement	Membrane passe-câbles
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de gestion de câbles
Application	Polyvalent
Compatibilité de gamme	Spacial Spacial S3D enveloppe compact Spacial Spacial CRN enveloppe compact Spacial Spacial SF enveloppe juxtaposable
Composition de l'appareil	1 membrane 1 éléments de fixation
Quantité du lot	Lot de 1

Complémentaires

Support de montage	Plaque passe-câbles
Matière	TPE (élastomère thermoplastique)
Mode de fixation	Par l'élément de fixation
Nombre total d'entrées de câble	7
Nombre d'entrée de câble	2 24...54 mm 1 30...60 mm 4 10...14 mm
Hauteur	40 mm
Largeur	Externe: 214 mm Entraxe de fixation: 194 mm
Profondeur	Entraxe de fixation : 62 mm Externe : 88 mm
Couleur	Gris (RAL 7035)
Poids du produit	0,29 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP66
Tenue à la flamme	V0 se conformer à UL 94
Température ambiante de fonctionnement	-40...100 °C
Caractéristique d'environnement	Résistant aux hydrocarbure se conformer à UL 157 FIMKO[RÉTURN]Résistant aux UV[RÉTURN]Étanche[RÉTURN]Résistance au feu se conformer à UL 94 V0

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

