



### Principales

Gamme	Actassi
Type de produit ou équipement	Rail de distribution de puissance
Application	Polyvalent
Description standard de la prise	Avec contact de terre
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de distribution de courant
Configuration des pôles de la prise	2P+T avec obturateurs
Quantité du lot	Lot de 1
Couleur	Aluminium

### Complémentaires

Composition de l'appareil	1 rail éléments de fixation
Position de la prise de terre	Prise orientée à 35°
Nombre de prises d'alimentation	6
Courant nominal (In)	16 A
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA
Type de protection	Protection surtension C60N 16 A courbe C
Support de montage	19" rack Amont
Mode de fixation	Par crochets Fixation directe
Matière	Polyamide 6 avec 30 % de fibre de verre
Finition de la surface	Anodisé
Raccordement électrique	3 m cordon d'alimentation 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> HO5VV-F3G1.5
Nombre d'unité de rack	1U
Hauteur	44,45 mm
Largeur	Total: 482,60 mm Corps: 440 mm
Profondeur	44 mm

### Environnement

Tenue au feu	850 °C
Labels qualité	UTE
Normes	NFC 61-314 CEI 60884 NBN C 61-112-1

### Durabilité de l'offre

Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>