NSYCFS96

PanelSeT - Thalassa - lot de 2 traverses guide câbles - 90° - L600mm

Principales

Gamme	PanelSeT
Catégorie	Accessoire de câblage
Type de produit ou équipement	Support
Application	Polyvalent
Dimensions nominales de l'armoire	- W: 600 mm

Complémentaires

Emplacement de montage	Sur la structure de l'armoire	
Compatibilité de gamme	PanelSeT PanelSeT SF	
	PanelSeT PanelSeT SM	
	PanelSeT PanelSeT SFX	
	PanelSeT PanelSeT SMX	
Composition de l'appareil	Éléments de fixation	
	2 rail	
Quantité du lot	Lot de 1	
Matière	Acier	
Finition de la surface	Galvanisé	
Support	90 °	
Réglage	Réglable par pas de 25 mm	
Entraxe de fixation	550 mm	
Hauteur	20 mm	
Largeur	Nominal: 600 mm	

Durabilité de l'offre

Emballage sans plastique	Non
Emballage avec carton recyclé	Non
Numéro SCIP	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Règlementation REACh	☑ Déclaration REACh
REACh sans SVHC	Oui
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive
	européenne RoHS) 🗗 Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Informations d'exemption RoHS	Ğ Oui
Règlement RoHS chinois	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
Reprise	No