



Principales

Gamme	Thalassa
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de montage
Application	Application de distribution modulaire Polyvalent
Type de produit ou équipement	Châssis
Nom de l'appareil	DLP
Dimensions nominales de l'armoire	-
Emplacement de montage	Avant de l'enveloppe
Compatibilité de gamme	Thalassa Thalassa PLA Thalassa Thalassa PHD
Composition de l'appareil	1 structure de châssis 1 bornier neutre/terre 2 x 16 mm ² 5 x 6 mm ² 9 faces avant avec rail DIN 35 mm
Informations complémentaires	IP2x non respecté lorsque le châssis est monté à 67 mm

Complémentaires

Matière	Face avant : auto-extinguible Structure de châssis et rails : acier galvanisé
Couleur	Face avant : gris (RAL 7035)
Mode de fixation	Par l'élément de fixation - à l'avant avec supports emplacement
Réglage	En hauteur de 40 à 85 mm pour rail DIN
Nombre de rangées horizontales	9
Nombre total de modules de 18 mm	171
Type de plastron	Plastrons
Nombre de trous	9 découpes
Hauteur	1500 mm
Largeur	500 mm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises