



Principales

Gamme	Thalassa
Type d'offre	Pièce de rechange
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'enveloppe
Type de produit ou équipement	Porte
Application	Robuste
Dimensions nominales de l'armoire	- H: 1393 mm W: 750 mm
Emplacement de montage	Façade
Compatibilité de gamme	Thalassa Thalassa PHD enveloppe juxtaposable
Composition de l'appareil	Charnières Verrou Porte Appareil de retenue de porte poignée
Quantité du lot	Lot de 1

Complémentaires

Matière	Polyester renforcé avec double couche de fibres de verre
Couleur	Gris (RAL 7035)
Numéro de clé	1242 E
Type de porte	Pleine
Ouverture de porte	Réversible (120 °)

Environnement

Tenue aux chocs IK	IK10 conforming to CEI 62262
Caractéristique d'environnement	Résistance au feu se conformer à EN 1794-2 : 2011

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises