



Principales

Gamme	PanelSeT
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de montage
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Application	Polyvalent
Pour dimensions d'enveloppe	- H: 1000 mm W: 600 mm
Emplacement de montage	Barreau cranté Fixation directe sur plots arrière
Type de châssis plein	Microperforé
Compatibilité de gamme	PanelSeT PanelSeT S3D PanelSeT PanelSeT CRN Thalassa Thalassa PLM
Quantité du lot	Lot de 1
Matière	Acier galvanisé

Complémentaires

Mode de fixation	Vissé sur les plots arrière - type de vis M8 Par l'élément de fixation
Charge permanente admissible	150 kg
Hauteur	965 mm
Largeur	550 mm
Profondeur	125 mm
Epaisseur	2,5 mm
Poids du produit	9,78 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.