



## Principales

Gamme	PanelSeT
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de montage
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Application	Polyvalent
Pour dimensions d'enveloppe	- H: 300 mm W: 250 mm
Emplacement de montage	Fixation directe sur plots arrières Barreau cranté
Type de châssis plein	Châssis Telequick
Compatibilité de gamme	PanelSeT PanelSeT S3D PanelSeT PanelSeT CRN Thalassa Thalassa PLM
Quantité du lot	Lot de 1
Matière	Acier
Finition de la surface	Galvanisé

## Complémentaires

Mode de fixation	Vissé sur les plots arrières - type de vis M8 Par l'élément de fixation
Hauteur	253 mm
Largeur	228 mm
Profondeur	15 mm
Epaisseur	2 mm
Poids du produit	0,463 kg
Nombre d'emplacement	128
Particularité de variante	Installation à l'arrière du coffret
Dimensions de la découpe	11 x 26 mm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises