



Principales

Gamme	PanelSeT
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'enveloppe
Type de produit ou équipement	Plaque
Application	Polyvalent
Compatibilité de gamme	PanelSeT PanelSeT SF PanelSeT PanelSeT SM
Dimensions nominales de l'armoire	- H: 300 mm W: 800 mm
Emplacement de montage	Sur élément de couplage de châssis
Composition de l'appareil	Éléments de fixation 1 plaque
Quantité du lot	Lot de 1

Complémentaires

Matière	Acier
Couleur	Gris (RAL 7035)
Finition de la surface	Poudre époxy-polyester
Mode de fixation	Par vis
Nombre de rangées horizontales	2
Nombre total de modules de 18 mm	72
Type de plastron	Avec découpe
Nombre de trous	2 découpes
Hauteur	Nominal: 300 mm Réal: 299,5 mm
Largeur	Nominal: 800 mm Entraxe de fixation: 678 mm Réal: 702 mm
Profondeur	Réal : 12 mm

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui