NSYPIN54

PanelSeT Accessoires - porte intérieure pour coffret - H=500xL=400mm

Principales

Gamme	PanelSeT
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'enveloppe
Type de produit ou équipement	Porte
Application	Polyvalent
Dimensions nominales de l'armoire	-
Emplacement de montage	Barreau cranté Avant
Compatibilité de gamme	PanelSeT PanelSeT CRN PanelSeT PanelSeT S3D PanelSeT PanelSeT S3X
Composition de l'appareil	1 porte 4 crochets de fixation 2 montants

Complémentaires

Matière	Porte :tôle d'acier	
Couleur	Toutes les faces : gris (RAL 7035)	
Finition de la surface	Poudre de polyester	
Type de verrou	Serrure double barre 3 mm	
Nombre de verrous	1	
Réglage	Pas de 25 mm (sur barreaux crantés)	
Type de porte	Pleine intérieure	
Ouverture de porte	Réversible	
Charge maximum	30 kg/m²	
Hauteur	Nominal: 500 mm	
Largeur	Nominal: 400 mm	
Poids du produit	2,8 kg	

Durabilité de l'offre

Reprise	No
Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Communication environnementale	Profil Environnemental Du Produit
Règlement RoHS chinois	Déclaration RoHS Pour La Chine
Informations d'exemption RoHS	™ Oui
Sans mercure	Oui
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Règlementation REACh	Déclaration REACh
Numéro SCIP	9d8b9f71-75cb-4d4a-a1a2-50559a3b422a
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non