



Principales

Gamme	Spacial
Nom du produit	Spacial S3HF
Application	Application industrielle
Catégorie	Enveloppe compact
Hauteur nominale de l'enveloppe	400 mm
Largeur nominale de l'enveloppe	300 mm
Profondeur nominale de l'enveloppe	200 mm
Type de porte	Pleine
Type de châssis plein	Sans châssis plein
Type de plaque passe-câbles	Sans plaque presse-étoupe
Type d'accessoire d'installation	Montage mural
Composition de l'appareil	1 corps 1 porte avec serrure 1 châssis plein

Complémentaires

Type de corps	Corps pièce unique
Nombre de portes	Face avant : 1 porte(s)
Type de verrou	Verrou double bar mm
Accessibilité	Avant
Pièces amovibles	Porte par charnières
Matière	Corps :aluzinc
Finition de surface	Poudre époxy-polyester
Couleur	Gris (RAL 7035)
Normes	CEI 60529
Poids du produit	7 kg

Environnement

Compatibilité électromagnétique	Immunité CEM
Tenue aux chocs IK	IK10 se conformer à CEI 62262
Degré de protection IP	IP55

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises