



Principales

Gamme	Lineryg
Nom du produit	Lineryg TR
Type de produit ou équipement	Pont enfichable
Nom de l'appareil	TRA
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de connexion
Conformité	TRV borne à vis borne TRP push-in borne TRR borne à ressort borne
Nombre de voies	5 voies

Complémentaires

Section de câble	6 mm ²
Nombre de connexions	2
Nombre d'entrée mesure	6 3 4 2 1
Quantité du lot	Lot de 10
Poids du produit	9 g
Couleur	Rouge

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes