



Principales

Gamme	Linergy
Nom du produit	TR
Type de produit ou équipement	Support
Nom de l'appareil	TRA
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de connexion
Conformité	TRV borne à vis - support amovible sectionnable borne TRR borne à ressort - support amovible sectionnable borne TRP push-in - support amovible sectionnable borne
Longueur	28 mm
Epaisseur	6,2 mm

Complémentaires

Taille du fusible	5 x 20 mm
Section de câble	2,5 Mm ² 4 mm ²
Nombre de connexions	2 1
Nombre de bornes	3 2
Nombre d'entrée mesure	0 1
Mode d'installation	Plug-in
Quantité du lot	Lot de 10
Poids du produit	4,11 g
Couleur	Noir
Équipement fournis	12...30 V indicateur lumineux

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes