



### Principales

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Gamme                              | Spacial  |
| Nom du produit                     | Spacial VDM  |
| Application                        | Application électronique   |
| Type de produit ou équipement      | Enveloppe compact  |
| Type de carter                     | 1 corps  |
| Type de support                    | Fixe   |
| Hauteur nominale de l'enveloppe    | 700 mm   |
| Largeur nominale de l'enveloppe    | 600 mm   |
| Profondeur nominale de l'enveloppe | 400 mm   |
| Type d'accessoire d'installation   | Montage mural  |
| Destination du produit             | Électronique et réseaux  |
| Composition de l'appareil          | 1 plaque passe-câbles: inférieur<br>1 corps<br>1 porte avec serrure<br>1 rack fixe 19" |

### Complémentaires

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Type de porte               | Vitré  |
| Nombre de portes            | Face avant: 1 porte(s)                                 |
| Ouverture de porte          | Réversible (120 °)                                     |
| Type de verrou              | Verrou 3&nbsp;points, double bar 3&nbsp;mm             |
| Type de plaque passe-câbles | Standard   |
| Nombre d'unités 19"         | 14   |
| Accessibilité               | Avant  |
| Pièces amovibles            | Porte par charnières<br>Rack par l'élément de fixation |
| Matière                     | Enveloppe: acier<br>Rack fixe 19": acier galvanisé     |
| Finition de surface         | Enveloppe: poudre époxy-polyester                      |
| Couleur                     | Enveloppe: gris (RAL 7035)                             |
| Normes                      | CEI 62208  |
| Poids du produit            | 29,5 kg  |
| Largeur                     | 600 mm   |
| Hauteur                     | 700 mm   |
| Profondeur                  | 400 mm   |

### Environnement

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Degré de protection IP | IP66 se conformer à CEI 60529 |
| Tenue aux chocs IK     | IK08 se conformer à CEI 62262 |

## Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nombre d'unité par paquet      | 1        |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 29,5 kg  |
| Hauteur de l'emballage 1       | 43,0 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 62,0 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 73,0 cm  |
| Type d'emballage 2             | PAM      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 6        |
| Poids de l'emballage 2         | 191,0 kg |
| Hauteur de l'emballage 2       | 161,0 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 100,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 120,0 cm |

## Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Sans SVHC REACH                     | Oui  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>  |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|