



Principales

Gamme	PanelSeT
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de montage
Type de produit ou équipement	Rack 19"
Application	Polyvalent Application électronique
Dimensions nominales de l'armoire	- H: 800 mm W: 600 mm D: 200 mm - H: 800 mm W: 600 mm D: 250 mm - H: 800 mm W: 600 mm D: 300 mm - H: 800 mm W: 600 mm D: 400 mm
Type de support	Fixe
Emplacement de montage	Avant de l'enveloppe Barreau cranté
Compatibilité de gamme	PanelSeT PanelSeT S3D PanelSeT PanelSeT S3X PanelSeT PanelSeT VDM PanelSeT PanelSeT CRN PanelSeT PanelSeT CRNG
Composition de l'appareil	Éléments de fixation 2 montants 19"
Nombre d'unités 19"	17

Complémentaires

Matière	Acier galvanisé
Type de coffret dédié	Coffret
Mode de fixation	Par l'élément de fixation
Réglage	Réglable en profondeur, pas de 12,5 mm, sur barreau cranté
Couleur	Gris (RAL 7035)
Charge permanente admissible	3 kg par unité
Hauteur	Nominal: 800 mm
Largeur	Nominal: 600 mm
Profondeur	830 mm
Épaisseur	2 mm
Poids du produit	4,72 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises