



Principales

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Gamme | Unica |
| Application | Montage |
| Type de produit ou équipement | Plaque de finition |
| Design | Unica Studio |
| Nombre de postes | 3 postes |
| Sens de montage | Horizontal/vertical |
| Type de cadre | Triple |
| Nombre de modules | 3 x 2 modules |
| Mode de fixation | Clipsable |
| Nuance de la couleur | Blanc (RAL 9003) |

Complémentaires

| | |
|---------------------------------|---|
| Matière | Plastique anti-UV: plaque de finition |
| Finition de la surface | Brillant |
| Normes | CEI 60669-1 CEI 60884-1 |
| Largeur | 227 mm |
| Hauteur | 85 mm |
| Profondeur | 10 mm |
| Poids du produit | 0,035 kg |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane |

Environnement

| | |
|--------------------------|--------|
| Tenue aux chocs (IK) | IK04 |
| Degré de protection (IP) | IP21 D |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Sustainable packaging | Yes |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |

