



Principales

Gamme	Unica
Type de produit ou équipement	Chargeur USB + prise
Mode de fixation	Clipsable

Complémentaires

Présentation du produit	Mécanisme
Type d'alimentation USB	USB type C
Montage de l'appareil	Encastré
Nombre de modules	2 modules
Configuration des pôles de la prise	2P+T
Écart-type de sortie	Français
Description standard de la prise	Avec contact de terre
Type de plaque	Avec volet
Nombre de prises d'alimentation	1
Courant assigné d'emploi	10 A
Compatibilité de gamme	Unica
Type de connexion intégrée	1 port USB 5 V 2,1 A 50...60 Hz
Nuance de la couleur	Anthracite (RAL 7021)
Finition de la surface	Mat
Traitement de surface	Peint plaque centrale
Type d'emballage	Film plastique-boîte
Quantité du lot	Lot de 10
Température ambiante de stockage	-5...50 °C
Température ambiante de fonctionnement	-5...50 °C
Humidité relative	0...95 %
Durée de vie en cycles	10000 cycle
Raccordement	Bornes sans vis
Nombre de bornes	3
Nombre de câbles	2
Capacité de serrage des bornes	2 x 2,5 mm ² pour rigide ou souple câble(s)
Matière	Plastique: enveloppe
Longueur de dénudage des fils	12 mm
Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	41,2 mm
Profondeur d'encastrement	29,3 mm
Poids du produit	0,045 kg

Normes	CEI 60884-1
Couleur	Anthracite

Environnement

Certifications du produit	NF[RETURN]CE
Tenue aux chocs (IK)	IK04
Degré de protection (IP)	IP20
Caractéristique d'environnement	Huile Résistant aux UV Acétone Savon liquide Liquide de nettoyage pour vitres Pétrole Alcool Décolorant

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Sustainable packaging	Yes
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie