



Principales

Gamme	Unica
Type de produit ou équipement	Prise audio/vidéo
Type de connecteur	HDMI
Type de circuit électrique	Audio/vidéo
Présentation du produit	Basic element with central cover plate
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Type d'emballage	Film plastique-boîte
Couleur	Blanc

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Nombre de prises d'alimentation	1
Mode de fixation	Clipsable
Nombre de modules	1 module
Finition de la surface	Brillant
Quantité du lot	Lot de 10
Matière	Plastique anti-UV: plaque centrale
Hauteur	45 mm
Largeur	22,5 mm
Profondeur	41,7 mm
Profondeur d'encastrement	25,7 mm
Poids du produit	0,036 kg
Règlement Européen	2014/30/EU - compatibilité électromagnétique
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Température ambiante de stockage	-5...50 °C
Température ambiante de fonctionnement	-5...40 °C
Normes	EN 61000-6-3 EN 62680-2-1 EN 61000-6-1
Degré de protection (IP)	IP21
Tenue aux chocs (IK)	IK02

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Sustainable packaging	Yes
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.